

Garant**TNMG 160404, Zvrst: HB7010-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	SS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje