

**DCGT 11T301, Zvrst: PR1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260384 PR1225
GTIN	
Razred artikla	25E

Opis**Tehnični opis**

Radij rezila	0,1 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Dodatna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Globina reza a_p	0,05 - 2,5 mm
Podajanje f	0,03 - 0,15 mm/v
Lomilec odrezkov	MFP-SK
Glavna uporaba	M
Zvrst	PR1225
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T301
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje