

**Garant****WNMG 080412, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252072 HB7010-1
GTIN	4045197780355
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Lomilec odrezkov	SM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje