

Garant**VNMG 160408, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,08 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje