

Garant**SCMT 09T308, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260763 HB7010-1
GTIN	4045197780645
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7010-1 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 440 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7010-1
Lomilec odrezkov	SM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v

Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje