

**Garant**

**Rezkar za plano rezkanje 45° TwinCut ozka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil  
Z: 160/14mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 213420 160/14 |
| GTIN                  | 4045197716873 |
| Razred artikla        | 210           |

**Opis****Izvedba:**

Od Ø 160 mm za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami in brez notranjega hlajenja.

**Uporaba:**

Z dvostranskimi 8-rezilnimi obračalnimi ploščicami (ON.U) ali 4-rezilnimi obračalnimi ploščicami (SN.U).

**Rezervni del:**

Podložna ploščica art. 219897, primerna za oba tipa obračalnih ploščic.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Kombinirano opremljanje z ON.U in SN.U ni dovoljeno.

**Tehnični opis**

|   |          |
|---|----------|
| maksimalni zunanji Ø D <sub>maks</sub> za ploščice SN.U | 175,2 mm |
| maksimalni zunanji Ø D <sub>maks</sub> za ploščice ON.U | 171,8 mm |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Vijak za podložno ploščico                 | 219899                |
| Podložna ploščica                          | 219897                |
| primerna obračalna rezalna ploščica        | SN.U                  |
| primerna obračalna rezalna ploščica        | ON.U                  |
| Celotna dolžina $L_{cel}$ za ploščice ON.U | 61,3 mm               |
| Celotna dolžina $L_{cel}$ za ploščice SN.U | 63 mm                 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice    | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø rezila $D_c$                             | 160 mm                |
| Ø vpenjalne izvrtine                       | 40 mm                 |
| Število rezil Z                            | 14                    |
| Serija                                     | TwinCut               |
| Izvedba držala                             | z izvrtino            |
| Nastavni kot $\kappa$                      | 45 stopinj            |
| Delitev rezil                              | neenakomerna          |
| z notranjim hlajenjem                      | da                    |
| Zamenjava orodja                           | PowerCard             |
| Vrsta izdelka                              | Plani rezkarji        |

## Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP     | 674252 15IP |
| Podložna ploščica   | 219897      |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm | 211750 3,8  |
| Vpenjalni vijak   | 219899      |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna                      | 219898      |