

Garant**VNMG 160404, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Podajanje f	0,08 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje