

Garant**TCMT 110202, Zvrst: HB7010-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260950 HB7010-1
GTIN	4045197780676
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7010-1
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje