

Garant
TCMT 16T308, Zvrst: HB725


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260988 HB725
GTIN	4045197713704
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

 Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm

 Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Glavna uporaba	UNI
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	UM
Zvrst	HB725

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje