

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261352 16/11
GTIN	4045197713612
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	23 mm
Dolžina glave $L_1$	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice primerna obračalna rezalna ploščica	269028 22 VC.. 1103..
ISO-oznaka držala	A16M SVVCR/L11
Srednji premik $L_3$	14 mm
Širina vratu $L_4$	11,9 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15,5 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	72,5 stopinj
Uporabna globina T	9,5 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500