

Garant**DNMG 150612, Zvrst: HB725****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250764 HB725
GTIN	4045197713384
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB725 Zvrst: HB725

Lomilec odrezkov: UM

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,2 - 6 mmPodajanje f : 0,05 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 250 m/min**Tehnični opis**

Podajanje f	0,05 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	UNI
Radij rezila	1,2 mm
Lomilec odrezkov	UM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 250 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 6 mm

Zvrst	HB725
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje