



## Vreteno za visoke hitrosti, tip 625S kompaktno, ozko, SK 40, Število vrtljajev: 40000min-1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	358815 40000
GTIN	2050001870469
Razred artikla	33I

### Opis

#### Izvedba:

Vreteno za visoke hitrosti na zračni pogon, glede na izvedbo stalno visoko število vrtljajev, tudi pod obremenitvijo, 25.000–65.000 vrt./min. Moč do 1 kW.

#### Prednosti:

- **Večja obdelovalna hitrost pri manjših orodjih.**
- **Ne obremenjuje stroja – število vrtljajev ustvari vreteno za velike hitrosti – vreteno stroja miruje.**
- **Trajna uporaba zaradi vgrajenega zračnega hlajenja. Nobenih časov mirovanja stroja.**
- **Daljša življenjska doba orodij.**
- **Zelo dobra kakovost površine orodij – manj naknadne obdelave.**

#### Uporaba:

Vretena za visoke hitrosti omogočajo večje rezalne hitrosti in večje hitrosti podajanja. Uporaba zlasti pri orodjih z manjšim premerom (6 mm).

#### Obseg dobave:

Vreteno za visoke hitrosti , vpenjalna stročnica, vpenjalna matica, ključ, slepi čep, zračni filter, priključna cev.

#### Dodatni pribor:

Nastavek za samodejno zamenjavo orodja. Potreben le pri **zunanjem** dovajanju zraka – po ponudbi.

#### Napotek:

Uporabljajte suh, čist stisnjeni zrak, pribl. 6,2 bara.

Druga vretena po ponudbi: vse običajne izvedbe držala, različni razredi zmogljivosti in različno število vrtljajev.

### Tehnični opis

Zunanji Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Celotna dolžina L	25 mm
Število vrtljajev	40000 min <sup>-1</sup>
Zunanji Ø D	57,15 mm
Dolžina držala L <sub>1</sub>	55 mm
Prevesna dolžina A	169 mm
Tip	625S
Strategija odrezovanja	HSC
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Vrsta izdelka	Vreteno za visoke hitrosti