



Vretno za visoke hitrosti, tip 625 kompaktno, HSK-A 63, Število vrtljajev: 50000min-1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	358865 50000
GTIN	2050001871305
Razred artikla	33I

Opis

Izvedba:

Vretno za visoke hitrosti na zračni pogon, glede na izvedbo stalno visoko število vrtljajev, tudi pod obremenitvijo, 25.000–65.000 vrt./min. Moč do 1 kW.

Prednosti:

- Večja obdelovalna hitrost pri manjših orodjih.
- Ne obremenjuje stroja – število vrtljajev ustvari vretno za velike hitrosti – vretno stroja miruje.
- Trajna uporaba zaradi vgrajenega zračnega hlajenja. Nobenih časov mirovanja stroja.
- Daljša življenjska doba orodij.
- Zelo dobra kakovost površine orodij – manj naknadne obdelave.

Uporaba:

Vretna za visoke hitrosti omogočajo večje rezalne hitrosti in večje hitrosti podajanja. Uporaba zlasti pri orodjih z manjšim premerom (6 mm).

Obseg dobave:

Vretno za visoke hitrosti , vpenjalna stročnica, vpenjalna matica, ključ, slepi čep, zračni filter, priključna cev.

Dodatni pribor:

Nastavek za samodejno zamenjavo orodja. Potreben le pri **zunanjem** dovajanju zraka – po ponudbi.

Napotek:

Uporabljajte suh, čist stisnjeni zrak, pribl. 6,2 bara.

Druga vretna po ponudbi: vse običajne izvedbe držala, različni razredi zmogljivosti in različno število vrtljajev.

Tehnični opis

Število vrtljajev	50000 min ⁻¹
Zunanji Ø D	57,15 mm
Celotna dolžina L	22 mm
Prevesna dolžina A	154 mm
Tip	625
Strategija odrezovanja	HSC
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Vrsta izdelka	Vreteno za visoke hitrosti