




Vpenjalni blok s trajnimi magneti in precizno delitvijo polov, Tip: MH202



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

Tri magnetne vpenjalne površine.

Uporaba:

Za profiliranje in obdelavo malih obdelovancev, npr. žigov.

Napotek:

Trajni magnet, nepreklopen.

Tehnični opis

Masa	1,7 kg
Obrabljivost polove plošče	14 mm
maksimalno odstopanje kota	5 stopinj
Nazivna držalna sila	80 N/cm ²
Delitev polov	4 mm
Širina B	50 mm
Višina magnetnega polja	6 mm
Tip	MH202
Celotna višina C	50 mm
Dolžina A	100 mm

Vrsta izdelka

Magnetna vpenjalna plošča