


**Vpenjalni blok s trajnimi magneti in precizno delitvijo polov, Tip: MH203S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Razred artikla	33S

Opis**Izvedba:**

Dve magnetni vpenjalni površini.

Iz SmCo₅-magnetov, izredno velika držalna sila za materiale, ki se težko obdelujejo.

Uporaba:

Za profiliranje in obdelavo malih obdelovancev, npr. žigov.

Napotek:

Trajni magnet, nepreklopen.

Tehnični opis

Širina B	25 mm
Višina magnetnega polja	6 mm
Obrabljivost polove plošče	6 mm
maksimalno odstopanje kota	5 stopinj
Delitev polov	4 mm
Tip	MH203S
Masa	0,5 kg
Nazivna držalna sila	180 N/cm ²
Celotna višina C	25 mm
Dolžina A	100 mm

Vrsta izdelka

Magnetna vpenjalna plošča