



Kombinirana brusna plošča PREMIUM*** CUT AND GRIND, Ø plošče: 115mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563220 115
GTIN	9003170019132
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Tanka **kombinirana brusna plošča** z večplastno strukturo za visoko trdnost, z zaščito za globino rezanja v izbočenem predelu.

Uporaba:

Za rezanje in rahlo odstranjevalno brušenje brez menjave orodja.

Specifikacija:

A46Q-BFXA

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	13300 min ⁻¹
Opis oblike	izbočena
Ø izvrtine	22,23 mm
Debelina plošče	2 mm
Specifikacija	A46Q-BFXA
Ø plošče	115 mm

za debeline materiala	6 - 10 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	INOX
za material	Jeklo
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		