

Garant
Potopni rezkar 93°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/4mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211852 32/4
GTIN	4045197715135
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem. Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M16
Ø rezila D _c	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VDGT 11T2..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Celotna dolžina L _{celotna}	42 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za α _{maks}	28,4 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	3,5 mm
Kot rampe α_{\max}	3,02 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219801
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP