

Garant**Potopni rezkar 93°, z navojem, Ø D/število rezil Z: 40/3mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211813 40/3
GTIN	4045197715098
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem. Prikluček navoja omogoča poljubno podaljševanje.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D ₂	29 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Ø D ₁ h6	17 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Ø rezila D _c	40 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	47 mm
Število rezil Z	3
Kot rampe α _{maks}	5,65 stopinj

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	8 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	30,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	93 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800