

Garant GRIDLINE

Delovna miza, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča iz bambusa, 20x20G, Dolžina plošče: 1500/DEmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921441 1500/DE
GTIN	4062406086503
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškimi šuko vtičem. Priključna moč pri 250 V/50 Hz maksimalno 340 W, dolžina priključnega kabla 1,5 m.

Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

Tehnični opis

Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Debelina delovne plošče	50 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Število predalov	4
ComfortClose	ne
Masa	154,1 kg
Princip nastavljanja višine	električno
Območje nastavljanja višine	850 - 1050 mm
Priključna napetost	250 V
Maksimalna dvižna sila	6000 N
Serija	Ready-to-go
Širina spodnje omare	1300 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Hitrost dviganja	9 mm/s
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	20
Globina spodnje omare	700 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 20

Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	850-1050 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Garnitura čistila in olja za nego Tip 1	926403 1
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21

Predal Predal s prednjo višino 200 mm

927800 200