

Garant
Trapezni ročni navojni sveder, posamično Srednje vrezilo, neprevlečeni, Tr: TR8X1,5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130780 TR8X1,5
GTIN	4062406086961
Razred artikla	11G

Opis
Izvedba:

3-delna garnitura, sestavljena iz predvrezila, srednjega in končnega vrezila.

- Predvrezilo z dolgim vodilnim čepom
- Končno vrezilo, toleranca H7

Napotek:

Orodje ni primerno za reverziranje.

Korak navoja: 1,5 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Ø držala D_s: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 6,6 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina L	80 mm
Ø držala D _s	6 mm
Korak navoja	1,5 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	4,9 mm
Ø osnovne izvrtine	6,6 mm
Velikost navoja	8

Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	TR
Kot profila	30 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard
Kakovost	DIN 103 7H
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		

