

Garant
Specialni sveder VHM DIN 6535 HA, neprevlečeni, Ø DC ±0,003: 5,02 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	121201 5,02
GTIN	4045197715715
Razred artikla	11E

Opis
Izvedba:

Spiralni precizni sveder za umetne mase. **Samodejno centriranje z geometrijo z enojnim rezilom** zagotavlja **največjo natančnost mer.** Polirani spiralni utori za **optimalno odvajanje odrezkov.** **Mogoče je** upoštevanje **tolerančnega pasu IT7** od vhodnega do izhodnega Ø **zaradi specialnega koničenja.**

Priporočilo:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB:** naročite **art. 121201 + 129100HB.**

Oblika **HE:** naročite **art. 121201 + 129100HE.**

Standard: DIN 6537

Toleranca nazivnega Ø: ±0,003

Število rezil Z: 1

Polstandardno: da

Toleranca nazivnega Ø: ±0,003

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 36,5 mm

Celotna dolžina L: 82 mm

Ø držala D_s : 6 mm

Podajanje f v PEEK: 0,15 mm/v

Tehnični opis

Nazivni Ø D_c	5,02 mm
Število rezil Z	1

Toleranca držala	h6
Dolžina utorov L_c	44 mm
Toleranca nazivnega $\emptyset$	$\pm 0,003$
$\emptyset$ držala D_s	6 mm
Celotna dolžina L	82 mm
Podajanje f v PEEK	0,15 mm/v
Standard	DIN 6537
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	36,5 mm
Polstandardno	da
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Globina vrtanja do	5xD
Kot konice	120 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
Brušenje držala Tip HE	129100 HE