

Garant**Osnovni element za HiPer-Drill, 5×D, Ø DC: 9,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231610 9,5
GTIN	4045197716170
Razred artikla	21S

Opis**Izvedba:**

- **Najvišja podajanja in največja zmogljivost zaradi optimalno usklajenih geometrij in materialov.**
- **Natančen položaj rezil zaradi prizmatičnega ležišča ploščice in zanesljivega vpetja skozi središčno izvrtino.**
- **Visoka točnost krožnega teka v nameščenem položaju. (Za izvrtine do točnosti IT9)**
- **Opora držala za optimalno trdnost pri uporabi.**

Izdelano v postopku z dodajanjem.

Uporaba:

Mirujoča in rotirajoča uporaba. Za izvrtine do točnosti IT9.

Napotek:

Vpenjalni vijak je treba zamenjati z vsako peto menjavo rezalnega vložka.

Druge dimenzije do Ø 50,99 mm so dobavljive po ponudbi.

Za optimalen krožni tek vpenite hidravlično-raztežno vpenjalno glavo (npr. art. 302026 vel. 20).

Sveder vedno vpenite čim krajše, da zagotovite optimalno trdnost.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	50 mm
Vpenjalni vijak	231999 5IP1 (0,2 Nm)
Ø območja D _c	9,5 - 9,99 mm
Ø držala D _s	12 mm
Dolžina držala L _s	45 mm
Serija	HiPer-Drill

Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	113 mm
Izvedba	5×D
Držalo	ISO 9766
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,2 Nm	211750 0,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Vijak Torx Plus® Pogon 5IP1	231999 5IP1