

**Garant**

**Nož za notranje zarezovalno struženje, desni, Ø držala DS/širina zarezane w:  
16/1,5Xmm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273790 16/1,5X
GTIN	4062406087203
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem obračalne ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Tehnični opis**

Širina zarezane w	1,5 mm
$t_{\text{maks}}$ za notranjo obdelavo	6 mm
Srednji premik $L_3$	10,5 mm
Vijak	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Minimalni Ø predvrtanja $D_{\text{min}}$	19 mm
Prevesna dolžina $L_1$ odmaknjenih držal	30 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Področje uporabe	Radialni notranji utori
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 12

279815 12

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15