


**CNMM 1204XR, Zvrst: PR015S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250488 PR015S
GTIN	4960664837748
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	S
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	25 - 70 m/min
Zvrst	PR015S
Lomilec odrezkov	SX
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 1204XR
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Podložna ploščica	259031 15
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje