


**CNMM 1204XL, Zvrst: PR005S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250489 PR005S
GTIN	4960664836970
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Zvrst	PR005S
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	30 - 90 m/min
Glavna uporaba	S
Lomilec odrezkov	SX
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,15 - 0,45 mm/v
Prevleka	Megacoat Hard
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 1204XL
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Podložna ploščica	259031 15
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje