

KERN**Paletna tehtnica, Območje tehtanja: 3000kg****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 919912 3000 |
| GTIN | 4045761203204 |
| Razred artikla | 96D |

Opis**Izvedba:**

Premična paletna tehtnica. 2 kolesi in ročaj za udoben transport tehtnice.

Dinamično tehtanje: Pri nemirni podlagi ali tehtanju živali se izračuna stabilna srednja vrednost.

Možnost baterijskega napajanja. 4 aluminijaste celice za tehtanje, prevlečene s silikonom.

Obremenitev: Jeklo, prašno lakirano. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP67.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Z delovnim zaščitnim pokrovom, zunanji mrežni adapter.

Lakiranje:

Jeklo, **prašno lakirano**.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Višina | 110 mm |
| maksimalno območje tehtanja | 1 - 3000 kg |
| Globina | 1195 mm |
| Območje tehtanja | 3000 kg |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Odčitavanje | 1000 g |
| Širina | 840 mm |
| Število vključenih baterij | 4 |
| Masa | 51 kg |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Tip baterij | Mignon, AA |
| Vrsta izdelka | Paletna tehcnica |