

**KERN****Paletna tehtnica, Območje tehtanja: 1500kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919912 1500
GTIN	4045761203198
Razred artikla	96D

**Opis****Izvedba:**

Premična paletna tehtnica. 2 kolesi in ročaj za udoben transport tehtnice.

Dinamično tehtanje: Pri nemirni podlagi ali tehtanju živali se izračuna stabilna srednja vrednost.

Možnost baterijskega napajanja. 4 aluminijaste celice za tehtanje, prevlečene s silikonom.

Obremenitev: Jeklo, prašno lakirano. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo IP67.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Z delovnim zaščitnim pokrovom, zunanji mrežni adapter.

**Lakiranje:**

Jeklo, **prašno lakirano**.

**Tehnični opis**

Območje tehtanja	1500 kg
maksimalno območje tehtanja	0,5 - 1500 kg
Število vključenih baterij	4
Širina	840 mm

Višina	110 mm
Globina	1195 mm
Masa	51 kg
Odčitavanje	500 g
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Tip baterij	Mignon, AA
Vrsta izdelka	Paletna tehcnica