

Garant**CCGW 09T304 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265916 NL
GTIN	4062406095666
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za nž-kovine z dolgimi odrezki.

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Podajanje f	0,005 - 0,1 mm/v
Globina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	NL
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 1600 m/min

Zvrst	MKD
Rezalni material	MKD
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGW 09T304 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje