

Garant**CCGW 120412 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265940 NL
GTIN	4062406096014
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za nž-kovine z dolgimi odrezki.

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	NL
Rezalni material	MKD
Podajanje f	0,005 - 0,1 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 1600 m/min
Zvrst	MKD
Globina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGW 120412 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje