

Garant**DCGW 070204 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265948 NS
GTIN	4062406096052
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za sintetične materiale (PMMA, POM, akril itd.).

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	NS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 1400 m/min
Rezalni material	MKD
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Podajanje f	0,005 - 0,4 mm/v
Globina reza a _p	0,01 - 0,2 mm
Zvrst	MKD
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGW 070204 FN
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje