

Garant

Osnovni regal za težka bremena z 2 nosilnima okvirjema in z v celoti izvlečljivimi policami, Uporabna globina 1350 mm, Višina: 2000mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	993401 2000
GTIN	4062406097967
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji iz C-profilov s širino 100 mm so opremljeni s **3 ali 4 izvlečljivimi policami** (100-% izvlečljive). Zareze za obešanje v razmaku 50 mm. **Z vzvodom za zaklepanje (zapora proti izvlečenju)**, vrhnjo polico in zadnjo steno (4-delna).

Lakiranje:

Okvir in zadnja stena standardno svetlo siva RAL 7035, izvlečne police standardno antracitne RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

- **Zaradi varnosti je treba regal z ustreznim pritrdilnim materialom pritrditi v tla.**
- **Regale je mogoče opremiti s stranskimi stenami art. 993260, 993270, garniturami krilnih vrat art. 993321, 993331 in električnimi rolo vrati art. 993310–993316.**
- **Pri največji obremenitvi osnovnega regala in 1 priključnega regala so obremenitve tal naslednje: Točkovna obremenitev 2500 kg, površinski pritisk 10 kg/cm², površinska obremenitev na m² 3290 kg/m².**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Uporabna višina	1890 mm
Višina	2000 mm
Število 100 % izvlečljivih polic	3
Nosilnost izvlečljive police	1000 kg
Uporabna višina izvlečljive police	35 mm
Nosilnost glavne police	500 kg
Nosilnost polja (posamično polje)	4000 kg
Debelina materiala	2 mm
Nosilnost predalov/polic	1000 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	4000 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Uporabna globina 1350 mm
Širina	1120 mm
Globina	1370 mm
Uporabna širina	920 mm
Uporabna globina	1350 mm
Uporabna širina izvlečljive police	830 mm
Uporabna globina izvlečljive police	1200 mm
Skladiščenje palet	Vzdolžno skladiščenje palet
Vrsta izdelka	Regali za težka bremena