

**Garant****Finorezni rezkar, z navojem, Ø D/število rezil Z: 25/5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212534 25/5
GTIN	4062406098711
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Precizni finorezni rezkar za **izjemno učinkovito fino obdelavo in predhodno rezkanje**. Zaradi predelane geometrije Wiper je primeren za **obdelavo površine do visoke kakovosti fine obdelave**. **Izjemen prihranek časa** zaradi **večjega vrstičnega koraka** in **visokega podajanja na zob**.

### Uporaba:

Tipično orodje pri izdelavi utopov in kalupov.

### Napotek:

Momentni izvijač GARANT TQ art. **211750, vel. 1,0** s stblom art. **674252 vel. 7IP**.

## Tehnični opis

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CPHX 0602..
Vpenjalni navoj M	M12
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	35 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	25 mm

Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	2,5 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar