

**Garant****Finorezni rezkar, z navojem, Ø D/število rezil Z: 42/5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212538 42/5
GTIN	4062406098797
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Precizni gladilni rezkar za **izjemno učinkovito gladilno obdelavo in predhodno rezkanje**. Zaradi predelane geometrije Wiper je primeren za **obdelavo površine do visoke kakovosti glajenja**. **Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob**.

### Uporaba:

Tipično orodje pri izdelavi utopov in kalupov.

### Napotek:

Momentni izvijač GARANT TQ art. **211750, vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

## Tehnični opis

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Vpenjalni navoj M	M16
primerna obračalna rezalna ploščica	CPHX 09T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Ø rezila D <sub>c</sub>	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p maks</sub>	3 mm

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	42 mm
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	5
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar