

Garant**Finorezni rezkar, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 52/7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212542 52/7
GTIN	4062406098674
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni gladilni rezkar za **izjemno učinkovito gladilno obdelavo in predhodno rezkanje**. Zaradi predelane geometrije Wiper je primeren za **obdelavo površine do visoke kakovosti glajenja**. **Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob**.

Uporaba:

Tipično orodje pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Momentni izvijač GARANT TQ art. **211750, vel. 3,8** s stblom art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Ø rezila D_c	52 mm
Število rezil Z	7
z notranjim hlajenjem	da

primerna obračalna rezalna ploščica	CPHX 09T3..
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	3 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar