

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 0810/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	9 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Dolžina glave L ₁	22,4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Širina vratu L ₄	8,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	A0810H SDQCR/L07
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Srednji premik L ₃	6,4 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	12,5 mm
Velikost ploščice	7 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D ₅	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500