

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 1012/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	125 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Velikost ploščice	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Srednji premik L_3	9 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
ISO-oznaka držala	A1012K SDQCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Širina vratu L_4	10,7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	15,5 mm
Dolžina glave L_1	27,5 mm
Uporabna globina T	4 mm
Ø držala D_5	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500