

Garant**Držalo za pehanje utorov, kratko Ø DS 16 mm, Za utore od širine m: 4mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290357 4
GTIN	4062240609920
Razred artikla	29K

Opis

Pazi:

Minimalni Ø predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni Ø predvrtanja 38,22 mm.)

Napotek:

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	28 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	10,71 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	10,91 mm
Za utore s širino m	4; 5 mm
Srednji premik L_3	5,35 mm
Vijak	290399 1
Ø držala	16 mm
Ø nosilca rezil D_1	10 mm

z notranjim hlajenjem	da
Dolžina držala L _s	40 mm
Držalo	kombinirano držalo
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila