

**Garant**

**Držalo za pehanje utorov za aparate za pehanje utorov Držalo WTO, Za utorne od širine m: 10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290352 10
GTIN	4062406099619
Razred artikla	29K

**Opis****Pazi:**

Minimalni  $\varnothing$  predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni  $\varnothing$  predvrtanja 38,22 mm.)

**Napotek:**

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

**Tehnični opis**

Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	27,37 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	27,73 mm
Uporabna dolžina $L_1$	37 mm

Za utore s širino m	10; 12 mm
Vijak	290399 3
Srednji premik L <sub>3</sub>	14 mm
Ø držala	16 mm
Ø nosilca rezil D <sub>1</sub>	25 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Dolžina držala L <sub>s</sub>	6 mm
Držalo	WTO
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila