

SONO  SWISS®**Ultrazvočna čistilna naprava DURA-S, Prostornina: 140l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082925 140
GTIN	2050002003521
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.

Stacionarna naprava: DURA-S – večfrekvenčna naprava iz plemenitega jekla Duplex, generator z regulatorjem zmogljivosti, odporen na kratki stik

Uporaba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti oblit element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.

Dolžina naprave: 700 mm

Širina naprave: 750 mm

Višina naprave: 800 mm

Dolžina košare: 530 mm

Širina košare: 450 mm
Višina čistilne kadi: 550 mm

Tehnični opis

Širina naprave	750 mm
Prostornina čistilne kadi	140 l
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	2400 W
Možnost dograditve izločevalnika olja	ne
Širina čistilne kadi	500 mm
Dolžina naprave	700 mm
Možnost dograditve filtrirne črpalke	ne
Možnost dograditve modula za sušenje	ne
Masa	80 kg
Možnost dograditve modula za spiranje	ne
Višina naprave	800 mm
Višina čistilne kadi	550 mm
Dolžina čistilne kadi	650 mm
Zmogljivost segrevanja	7500 W
Dolžina košare	530 mm
Širina košare	450 mm
Poraba moči	8840 W
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	400 V
Nazivna vsebina	142 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T9 Količina polnjenja l/kg 2,5

082939 2,5

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T4 Količina polnjenja l/kg 10	082934 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T3 Količina polnjenja l/kg 0,85	082933 0,85
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T5 Količina polnjenja l/kg 2,5	082935 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T8 Količina polnjenja l/kg 10	082938 10
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T1	082930 T1
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T3	082930 T3
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg AK	082931 AK
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T5 Količina polnjenja l/kg 10	082935 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T6 Količina polnjenja l/kg 2,5	082936 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T4 Količina polnjenja l/kg 2,5	082934 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T9 Količina polnjenja l/kg 10	082939 10
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 1	082931 1
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T2	082930 T2
Nadomestna košara, nerjaveče jeklo Velikost primerna za art. 082922/082923/082924 140	082926 140
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 25	082931 25
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T6	082930 T6
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg 2,5	082930 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T8 Količina polnjenja l/kg 2,5	082938 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T3 Količina polnjenja l/kg 25	082933 25

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T2 Količina polnjenja l/kg 10	082932 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T6 Količina polnjenja l/kg 10	082936 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T7 Količina polnjenja l/kg 10	082937 10
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T4	082930 T4
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T7 Količina polnjenja l/kg 2,5	082937 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg 10	082930 10
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T5	082930 T5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T2 Količina polnjenja l/kg 2,5	082932 2,5