

SONO  SWISS®**Ultrazvočna čistilna naprava DURA-S, Prostornina: 220l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082925 220
GTIN	
Razred artikla	04E

Opis**Izvedba:**

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.

Stacionarna naprava: DURA-S – večfrekvenčna naprava iz plemenitega jekla Duplex, generator z regulatorjem zmogljivosti, odporen na kratki stik

Uporaba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti oblitati element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

Napotek:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.

Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.

Dolžina naprave: 800 mm

Širina naprave: 900 mm

Višina naprave: 800 mm

Dolžina košare: 630 mm

Širina košare: 600 mm

Višina čistilne kadi: 550 mm

Tehnični opis

Masa	110 kg
Možnost dograditve izločevalnika olja	ne
Najvišja zmogljivost ultrazvoka	3600 W
Možnost dograditve modula za sušenje	ne
Širina naprave	900 mm
Širina čistilne kadi	650 mm
Višina čistilne kadi	550 mm
Zmogljivost segrevanja	10000 W
Prostornina čistilne kadi	220 l
Možnost dograditve modula za spiranje	ne
Dolžina čistilne kadi	750 mm
Višina naprave	800 mm
Dolžina naprave	800 mm
Možnost dograditve filtrirne črpalke	ne
Dolžina košare	630 mm
Poraba moči	11940 W
Širina košare	600 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	400 V
Nazivna vsebina	220 l
Vrsta izdelka	Ultrazvočne čistilne naprave

Pribor

082938 2,5

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T8 Količina polnjenja l/kg 2,5	
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T7 Količina polnjenja l/kg 2,5	082937 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T1	082930 T1
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T6 Količina polnjenja l/kg 2,5	082936 2,5
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T3	082930 T3
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T9 Količina polnjenja l/kg 2,5	082939 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T3 Količina polnjenja l/kg 25	082933 25
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T6	082930 T6
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T4	082930 T4
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T3 Količina polnjenja l/kg 0,85	082933 0,85
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T2 Količina polnjenja l/kg 10	082932 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T4 Količina polnjenja l/kg 2,5	082934 2,5
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg AK	082931 AK
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T9 Količina polnjenja l/kg 10	082939 10
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T5 Količina polnjenja l/kg 2,5	082935 2,5
Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T8 Količina polnjenja l/kg 10	082938 10
Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 25	082931 25
Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg 2,5	082930 2,5
	082930 10

Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T6 Količina polnjenja l/kg 10

082936 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T5 Količina polnjenja l/kg 10

082935 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T2 Količina polnjenja l/kg 2,5

082932 2,5

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T4 Količina polnjenja l/kg 10

082934 10

Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje T7 Količina polnjenja l/kg 10

082937 10

Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T2

082930 T2

Nadomestna košara, nerjaveče jeklo Velikost primerna za art. 082922/082923/082924 220

082926 220

Zaščita pred korozijo Količina polnjenja l/kg 1

082931 1

Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1 Količina polnjenja l/kg T5

082930 T5