

Rezalna glava, leve, Sistem / velikost ploščice: QC/11S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260917 QC/11S
GTIN	4251414902787
Razred artikla	29D

Opis

Izvedba:

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**. Ozka izvedba.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: QC

ISO-oznaka rezalne glave: STUCR/L 11

primerna obračalna rezalna ploščica: TC.. 1102..

primerno osnovno telo: 264900–264908

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 22 mm

Srednji premik: 11 mm

Celotna dolžina: 20 mm

Tehnični opis

Ø držala	20 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka rezalne glave	STUCR/L 11
primerno osnovno telo	264900–264908
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Srednji premik	11 mm
Sistem	QC
Celotna dolžina	20 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	22 mm
Serijska	Rezalna glava
Vijak za obračalno ploščico	269022 4
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Pribor

Vpenjalni vijak	269407
Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500