

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 50 A = 100, Vpenjalni \varnothing D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302655 6
GTIN	4062406100148
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja $G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	25 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	6
Vpenjalni \varnothing D ₁	6 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Trn za rezkarje	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 6 mm	309900 6