

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L ₃	2 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Velikost ploščice	11 mm
ISO-oznaka držala	E16R SVJCR/L11
Širina vratu L ₄	9,5 mm
Nastavitveni kot κ	142 stopinj
Dolžina glave L ₁	31,4 mm
Celotna dolžina L	200 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	22 mm
Ø držala D _s	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba

Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje