

Garant GRIDLINE

**Delovna miza na kolesih, električno nastavljiva po višini, kabel, levo vrata, desno 4 predali, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1500/DEmm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	924514 1500/DE
GTIN	4062406101848
Razred artikla	9GG

## Opis

### Izvedba:

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75 kg. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini.** Nastavljanje višine z ročnim stikalom.

Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha **poliuretanska tekalna površina**, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Dolžina priključnega kabla 8 m, z vtičem tipa F.

### Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z Ø < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

### Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 525

Predal s prednjo višino (desno): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

### Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

## Tehnični opis

Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Število vrat	1
Debelina delovne plošče	50 mm
Območje nastavljanja višine	850 - 1050 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Princip nastavljanja višine	električno
ComfortClose	ne
možnost znižanja	da
Uporabna globina predalov	500 mm
Serijska	Ready-to-go
Priključna napetost	250 V
Material roba	Poliuretan
Uporabna širina predalov v G	20
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina spodnje omare	1300 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Maksimalna dvizna sila	6000 N
Uporabna širina predalov	500 mm
Hitrost dviganja	9 mm/s
Masa	179,9 kg
Globina spodnje omare	700 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	525 mm
Ročaj	ne

Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Število predalov	4
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	850-1050 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

## Pribor

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 75 mm	927805 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 150 mm	927805 150
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 200 mm	927805 200
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 100 mm	927805 100