

**HOLEX****Kompaktna brusna plošča D × G × V (mm), 150×3×25, Primerjava zrnatosti: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566987 180
GTIN	4045197719034
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Kompaktne plošče iz stisnjene vlaknate koprne za hladno brušenje brez spreminjanja barve.

**Uporaba:**

Za **odstranjevanje, čiščenje in zaključno obdelavo** kotnih varov, težko dostopnih mest s kotnimi brusilniki (Ø 125 mm) ali brusilniki za kotne vare (Ø 150 mm).

**Napotek:**

Kompaktne plošče iz brusne koprne za brušenje površin najdete pod art. 566991. Plošče za posnemanje zarobka in zaključno obdelavo za stacionarne brusne stroje najdete pod art. 568725, art. 568731 in art. 568741.

**Tehnični opis**

Izvedba	6A medium
Stopnja trdote	polfina
Primerjava zrnatosti	180
Stopnja preciznosti	polfina

Ø plošče D	150 mm
Ø izvrtine H	25 mm
Širina plošče T	3 mm
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	150×3×25
maksimalna obodna hitrost	60 m/s
Maksimalno število vrtljajev	7500 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Kompaktna brusna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		