

Garant**Rezkalna obračalna ploščica Ø 12 mm topa, konična, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212768 HART
GTIN	4062406103149
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: $\pm 0,015$ mm.**

Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC: 0,05 mm

Zvrst: HB7705

Tehnični opis

Tip	HART
Zvrst	HB7705
Radij rezila	1 mm
Rezalni material	HM
Radij, Wiper, aksialno	12 mm
Radij, Wiper, radialno	24 mm
Radij rezila R_1	1 mm

Dolžina rezil L_c	6 mm
Podajanje f_z v jeklo < 1400 N/mm ²	0,08 mm
Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC	0,05 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje