



ER-vpenjalna matica z nastavljanjem krožnega teka, za ER: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309619 16
GTIN	2050002004016
Razred artikla	33E

Opis

Izvedba:

Navoj in konus sta brušena v istem vpetju za najvišjo točnost krožnega teka.

Nastavitev krožnega teka na ničlo s 6 vijaki.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Zelo primerno za stružnice, tako za statična kot za gnana orodja.

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ ER art. 309680 – 309740.

Enostranski viličasti ključ (za vel. 16) art. 613300 vel. 25.

Napotek:

Glave in vpenjalne matice so posamično centrirane!

Do 6000 min⁻¹.

Tehnični opis

za ER	16 mm
Zunanji Ø D	34 mm

Celotna dolžina L	21 mm
Navoj	M22 × 1,5
Standard	DIN 6499 D
Vrsta izdelka	Vpenjalne matice