

**Garant****Držalo za svedre za vrtanje v polno Oblika ADB, BT 40, za Ø držala D1: 25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303128 25
GTIN	4062406105167
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

- Vsa držala prenapeta.
- Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.
- Pri zatezanju povečan naležni Ø pritiska na naležno površino.
- To zagotavlja boljše oporo, ki omogoča večje podajanje.
- Visoka točnost krožnega teka zaradi 3 µm plano brušene naležne površine.

### Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

### Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

### Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Nadomestni vijak art. 309907; 309908.

## Tehnični opis

za Ø držala D <sub>1</sub>	25 mm
Previsna dolžina A	76 mm
Zunanji Ø D	45 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalo za sveder za vrтанje v polno

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40