

Garant**Držalo za svedre za vrtanje v polno, HSK-A 100, za Ø držala D1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307007 40
GTIN	4062406105303
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Položaj navojnega zatiča za konusno grezenje svedra za vrtanje v polno je zamaknjen za 0,4 mm.

Pri zatezanju zveza držala svedra za vrtanje v polno pritiska na površino za naleganje.

Dodatno je premer površine za naleganje v primerjavi z navadnimi vpenjalnimi trni večji.

Uporaba:

Za vpenjanje vseh svedrov za vrtanje v polno standardiziranih v skladu z DIN 6595, del 1.

Primerno za:

Vsi svedri za vrtanje v polno s cilindričnim držalom po DIN 6595, 1 del.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, nadometni vijaki art. 309907 in 309908.

Tehnični opis

za Ø držala D ₁	40 mm
Zunanji Ø D	60 mm
Previsna dolžina A	110 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Podatkovni list

Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalo za sveder za vrtanje v polno

Ustreznih izdelkov

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/307007-40>