

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z ohišjem 24G, z električnim nastavljanjem višine, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 1000/DEmm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923297 1000/DE
GTIN	4062406103286
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Z 1 parom kotnih ojačitev za otditev. Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškim šuko vtičem. Priključna moč 250 V/50 Hz z največ 340 W. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 150

Obseg dobave:

2 × nožna dela, električno nastavljiva po višini, 1 × par kotnih opor, predalno ohišje, delovna plošča.

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, npr. stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava nesestavljenih komponent. Položaj ročnega stikala je mogoče prosto izbrati. Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

Tehnični opis

Število predalov	2
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Debelina delovne plošče	50 mm
Serija	vario
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Priključna napetost	250 V
Uporabna širina predalov v G	20
Globina delovne plošče	750 mm
Hitrost dviganja	9 mm/s
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	225 mm
Maksimalna nosilnost	400 kg
Območje nastavljanja višine	850 - 1050 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
ComfortClose	ne
Masa	74 kg
Višina ohišja predalnega bloka	300 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 20

Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	850-1050 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza